


**Garant****Dischi abrasivi (CER), Ø 76,2 mm, Grana: 36****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	553923 36
GTIN	4045197805348
Classe articolo	51E

**Descrizione****Esecuzione:**

Collegamento ottimale di platorello e mola abrasiva grazie al sistema di serraggio rapido (filettatura interna). Sostituzione manuale, rapida e semplice del foglio anche dopo utilizzi massicci.

Alloggiamento centrale del foglio abrasivo e conseguente rotazione priva di vibrazioni.

**Grana ceramica (CER)** ideale per la lavorazione di acciai inossidabili e leghe di nichel. Elevata capacità di asportazione e smerigliatura a freddo.

**Uso:**

Per smerigliatura di piccole superfici anche con contorni diversi nella costruzione di utensili, sagome, modellini, macchine, apparecchi e contenitori. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

**Nota:**

Altre dimensioni e granulometrie disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Ø Disco	76,2 mm
Grana	36
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Attributo del nome del prodotto	Ø 76,2 mm
Numero massimo giri	20000 min <sup>-1</sup>

Tipo di prodotto

Disco abrasivo

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		

## Accessori

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro Ø  
Esterno 75M mm

553920 75M