

**Levigatrici diritte, Modello: GGS28CE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077265 GGS28CE
GTIN	3165140584814
Classe articolo	03C

Descrizione**Esecuzione:**

Levigatrice diritta compatta, maneggevole e versatile per lavori di rettifica.

- **Constant Electronic per un numero di giri costante anche con sforzo elevato.**
- **Nuovo sistema di serraggio per il fissaggio senza gioco delle mole abrasive con gambo per lavori di precisione.**
- **Avvio dolce e kickback stop: se rileva un blocco, spegne subito la macchina.**
- **Spazzole al carbonio di spegnimento per un'elevata protezione del motore.**
- **Lunga durata grazie al raffreddamento diretto e ai cuscinetti a sfere a doppia tenuta.**
- **Preselezione del numero di giri a 6 livelli per diversi materiali.**
- **Con collare albero corto (attacco da 43 mm).**

Fornitura:

Inclusa pinza di serraggio da 6 mm, 2 chiavi di serraggio SW 19.

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	8,0 m/s ²
Potenza assorbita	650 W
Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Denominazione originale prodotto	GGs 28 CE
Peso	1,4 kg
Campo del numero di giri	10000 - 28000 min ⁻¹
Ø Massimo pinze di serraggio	6 mm

Alimentazione

Alimentazione di rete

Tipo di prodotto

Levigatrici diritte