

**Levigatrici diritte, Modello: GGS8CE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077265 GGS8CE
GTIN	3165140584852
Classe articolo	03C

Descrizione**Esecuzione:**

Levigatrice diritta compatta, maneggevole e versatile per lavori di rettifica.

- **Constant Electronic per un numero di giri costante anche con sforzo elevato.**
- **Nuovo sistema di serraggio per il fissaggio senza gioco delle mole abrasive con gambo per lavori di precisione.**
- **Avvio dolce e kickback stop: se rileva un blocco, spegne subito la macchina.**
- **Spazzole al carbonio di spegnimento per un'elevata protezione del motore.**
- **Lunga durata grazie al raffreddamento diretto e ai cuscinetti a sfere a doppia tenuta.**
- **Preselezione del numero di giri a 6 livelli per diversi materiali.**
- **Con albero lungo e sottile – particolarmente adatto per l'uso su punti di difficile accesso.**
- **Potente motore da 750 Watt per un'elevata velocità di lavorazione.**
- **Numero di giri ridotto, anche per la lavorazione di acciai inossidabili.**

Fornitura:

Inclusi pinza di serraggio da 6 mm e 2 chiavi a forchetta semplice con apertura 13 e 19.

Descrizione tecnica

Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Peso	1,7 kg
Denominazione originale prodotto	GG8 8 CE
Potenza assorbita	750 W
Campo del numero di giri	2500 - 8000 min ⁻¹

Ø Massimo pinze di serraggio	6 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte