



Casco di protezione EuroGuard, Colore: WHITE



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	097816 WHITE
GTIN	4017765038038
Classe articolo	09K

Descrizione

Esecuzione:

Casco di sicurezza in polietilene ad alta densità dal design moderno, **peso ridotto** con superficie di protezione ottimale. Si presta in particolare per l'impiego all'aperto e a temperature fino a -20°C. La grande superficie frontale assicura un'**area stampabile** di 6 x 6 cm. Elevato comfort garantito dalla dotazione interna regolabile in altezza con sei punti di fissaggio. Due fessure laterali consentono di applicare cuffie e protezione viso. Con gocciolatoio, attacchi Euroslot da 30 mm, fascia per saldatura in ecopelle e ventilazione laterale regolabile.

Uso:

Edilizia, opere di ingegneria civile.

Norma:

DIN EN 397

Per :

Cuffie antirumore n. art. 097756; 097753

Ricambi:

N. art. 097822, fasce tergisudore in tre esecuzioni.

Materiale elmetto: HDPE

Peso: 340 g

Descrizione tecnica

Peso	340 g
------	-------

Colore	BIANCO
Materiale elmetto	HDPE
Norma	DIN EN 397
Tipo di prodotto	Casco di protezione

Accessori

Cuffie antirumore Peltor™ Optime™ versione casco Modello 3	097753 3
Fascia per bardatura Modello SL	097822 SL
Fascia per bardatura Modello L	097822 L
Mentoniera Sospensione 4P	097823 4P
Cuffie antirumore Peltor™ serie X versione casco Modello X5	097756 X5
Cuffie antirumore Peltor™ Optime™ versione casco Modello 1	097753 1
Cuffie antirumore Peltor™ serie X versione casco Modello X4	097756 X4
Cuffie antirumore Peltor™ serie X versione casco Modello X2	097756 X2
Cuffie antirumore Peltor™ serie X versione casco Modello X1	097756 X1
Fascia per bardatura Modello HT	097822 HT
Cuffie antirumore Peltor™ Optime™ versione casco Modello 2	097753 2
Cuffie antirumore Peltor™ serie X versione casco Modello X3	097756 X3