



Trapano con base elettromagnetica, Modello: 727053



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076520 727053
GTIN	4014586886039
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

- **L'elevata coesione magnetica e l'interruttore di sicurezza consentono di lavorare in sicurezza in qualsiasi posizione.**
- **Adduzione integrata del lubrorefrigerante per taglio preciso ed elevata durata dell'utensile.**
- **Comodo display della coesione magnetica.**
- **Rotazione oraria/antioraria (anche per filettare).**
- **Struttura dal peso ottimizzato.**

Trapano a carotare a un'uscita magnetico compatto, leggero, ad alta funzionalità e sensore di ribaltamento.

Fornitura:

Inclusi serbatoio del lubrorefrigerante, cinghia, 1x spina di centraggio, raschiatrucioli e valigetta.

Accessori speciali:

Su richiesta.

Nota:

Per punte a carotare in HM e attacchi vedi da n. art. 119000. Attacco QuickIN Max adatto e punta a carotare in metallo duro con diametro max. di 100 mm disponibili su richiesta. Per maschiatura vedi adattatori per bussole porta maschi, n.art. 334644, 334645, 334646. Per bussole porta maschi vedi n.art. 335420, 335430, 335440, 335610, 335620, 335640, 335645, 335647.

Descrizione tecnica

Ø Foro massimo filettatura in acciaio	M14 mm
Ø Preforazione massimo in acciaio	12 - 35 mm
Altezza	603 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	16 mm
Ø Massimo svasatura	31 mm
Portautensile forma	QuickIN
Tensione di rete	230 V
Larghezza	198 mm
Potenza assorbita	1100 W
Lunghezza base magnetica	175 mm
Denominazione originale prodotto	KBU35Q
Ø Massimo alesatura	16 mm
Corsa utile	135 mm
Larghezza base magnetica	80 mm
Campo numero di giri 1 ^a velocità	130 - 520 min ⁻¹
Lunghezza	311 mm
Peso	10,6 kg
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Trapano con base elettromagnetica

Accessori

Punta a carotare in HMPfondità di taglio 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Punta a carotare in HMPfondità di taglio 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
	119000 43

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 43 mm

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 65 mm

119000 65

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 18 mm

119000 18

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 32 mm

119000 32

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 14 mm

119000 14

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 60 mm

119000 60

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 52 mm

119000 52

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 21 mm

119000 21

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 36 mm

119000 36