

**Trapano a filo, Modello: 720552****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075110 720552
GTIN	4014586882413
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:****Trapano manuale Fein –**

- **Mandrino di precisione, interamente metallico.**
- **Regolazione elettronica in continuo della velocità per forare con precisione.**
- **Scatola degli ingranaggi in metallo per una sede sicura del cuscinetto.**
- **Impugnatura dentata supplementare per garantire una presa sicura.**
- **Impugnatura FEIN per lavorare in sicurezza e senza sforzi.**
- **Interruttore integrale per un uso confortevole.**

Compatto con numero di giri elevato.

Vantaggi:

Regolazione elettronica in continuo della velocità.

Fornitura:

Incluso 1 mandrino autoserrante 0,5 – 10 mm, **con controllo forza di serraggio.**

Descrizione tecnica

Mandrino con pinza	1/2 pollice – 20 UNF
Rotazione oraria/antioraria	sì
Peso	1,7 kg
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²

Potenza assorbita	500 W
Capacità del mandrino	0,5 - 10 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	6 mm
Denominazione originale prodotto	BOP-6
Ø Massimo punta elicoidale per legno	20 mm
Campo del numero di giri	0 - 4000 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Trapano