



Trapano a filo, Modello: 720553



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075110 720553
GTIN	4014586882468
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Trapano manuale Fein –

- **Mandrino di precisione, interamente metallico.**
- **Regolazione elettronica in continuo della velocità per forare con precisione.**
- **Scatola degli ingranaggi in metallo per una sede sicura del cuscinetto.**
- **Impugnatura dentata supplementare per garantire una presa sicura.**
- **Impugnatura FEIN per lavorare in sicurezza e senza sforzi.**
- **Interruttore integrale per un uso confortevole.**

Di uso versatile per forare, svasare e filettare.

Vantaggi:

Incluso mandrino con controllo della forza di serraggio.

Fornitura:

Incluso 1 mandrino autoserrante 1,5 – 13 mm, **con controllo forza di serraggio.**

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	BOP-10
Capacità del mandrino	1,5 - 13 mm
Mandrino con pinza	1/2 pollice – 20 UNF
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²

Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Potenza assorbita	500 W
Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Peso	1,8 kg
Rotazione oraria/antioraria	sì
Campo del numero di giri	0 - 1500 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Trapano