



Avvitatore ad impulsi a batteria, Modello: M18FIW12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074010 M18FIW12
GTIN	4002395810550
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Robusti e **potenti avvitatori ad impulsi FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™ senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** e **impugnatura centrale con supporto morbido**. Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro. Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. **Elettronica REDLINK PLUS™** – gestione straordinaria della potenza:

- **Con comunicazione integrata macchina di propulsione – batteria.**
- **Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.**

DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri. **Avvitatore a percussione compatto a batteria da 18 V / 5,0 Ah** lungo solo 151 mm.

Livello 4 - per una lavorazione intelligente l'apparecchio si spegne automaticamente in pochissimo tempo appena realizzato il collegamento a vite.

Norma:

Robusti e **potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™ senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza.

Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie, custodia HD e clip da cintura.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073808.

Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)

batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Denominazione originale prodotto: M18FIWF12-502X

Numero di batterie contenute: 2

Tipo di batteria: Ioni di litio

Capacità batteria: 5 Ah

Tensione batteria: 18 V

Coppia max. velocità 1: 40 Nm

Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
Portautensile Dim.	1/2 pollici
Numero di colpi 2 ^a velocità	0 - 3000 min ⁻¹
Coppia max. velocità 1	40 Nm
Coppia max. velocità 2	120 Nm
Numero di colpi 1 ^a velocità	0 - 2500 min ⁻¹
Capacità batteria	5 Ah
Denominazione originale prodotto	M18FIWF12-502X
Modello	M18 FIWF12
Vibrazione massima a norma EN	14,3 m/s ²
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Numero di colpi 3 ^a velocità	0 - 3100 min ⁻¹
Ø massimo viti (8,8 – 12,9)	M18
Coppia max. velocità 3	300 Nm
Utilizzo tipico	Strong
Peso	1,9 kg
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Numero di colpi 4 ^a velocità	0 - 3000 min ⁻¹
Coppia massima velocità 4	120 Nm

Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

Accessori

Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria, tensione batteria MB18 V	073816 MB18
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC