

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
12/11mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260906 12/11
GTIN	4045197805096
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	19 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Misura inserto	11 mm
Dimensione codolo	12 mm
Codice ISO portautensile	STGCR/L 1212F11
Set di viti per inserti	269028 18
Lunghezza complessiva L	80 mm
Ampiezza funzionale L ₄	16 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 18

269028 18

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500