

Garant
**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/11mm**


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260907 16/11
GTIN	4045197805928
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	19 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Dimensione codolo	16 mm
Codice ISO portautensile	STGCR/L 1616H11
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Set di viti per inserti	269028 18
Inserto adatto	TC.. 1102..
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 18

269028 18

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500