

**Seghetto alternativo, Modello: GST150BCE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078200 GST150BCE
GTIN	3165140463560
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Seghetti alternativi Bosch con sostituzione semplice e senza utensili della lama grazie al sistema SDS di Bosch. Seghetto alternativo ad **arco**.

- **Elevate riserve di potenza anche in barre dure e spesse grazie al motore potente e sovraccaricabile da 780 Watt.**
- **Piastra di base molto robusta e resistente alla deformazione per operazioni estreme.**

Fornitura:

Inclusi 1× lama per sega, copertura di protezione, pattino, adattatore aspirazione, ugello di aspirazione e valigetta di trasporto.

Descrizione tecnica

Numero di corse	500 - 3100 min ⁻¹
Potenza assorbita	780 W
Denominazione originale prodotto	GST150BCE
Peso	2,7 kg
Vibrazione massima a norma EN	7,0 m/s ²
Spessore massimo lama acciaio	10 mm

Spessore massimo lama legno	150 mm
Sostituzione utensile senza strumenti	Sì, sistema SDS
Particolarità	Robusta
Movimento pendolare	4x
Regolazione dello smusso	sì
Lame per seghetti alternativi adatte	588400 – 588551
Imballaggio	Transportkoffer
Forma	a forma di staffa
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118AHM	588400 T118AHM
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118A	588400 T118A
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T318A	588400 T318A
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118AF	588400 T118AF
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T127D	588400 T127D
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T318B	588400 T318B
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118B	588400 T118B