

**Seghetto alternativo, Modello: GST160CE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078200 GST160CE
GTIN	3165140746250
Classe articolo	03B

**Descrizione****Esecuzione:**

Seghetti alternativi Bosch con sostituzione semplice e senza utensili della lama grazie al sistema SDS di Bosch. Seghetto alternativo a **forma di asta**.

- **Grazie alla ruota doppia brevettata, la guida di alta precisione della lama ne evita il piegamento per garantire una precisione di taglio straordinaria.**
- **Potente motore da 800 Watt con Constant-Electronic in grado di offrire riserve di potenza anche su materiali duri.**
- **Vibrazioni minime grazie al sistema di bilanciamento delle masse per garantire la massima silenziosità.**

**Fornitura:**

Inclusi 3x lame per sega, adattatore aspirazione, L-BOXX 136 e inserto L-BOXX 1/1.

**Descrizione tecnica**

Numero di corse	800 - 3000 min <sup>-1</sup>
Spessore massimo lama legno	160 mm
Vibrazione massima a norma EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
Denominazione originale prodotto	GST160CE

Potenza assorbita	800 W
Spessore massimo lama acciaio	10 mm
Regolazione dello smusso	sì
Sostituzione utensile senza strumenti	Sì, sistema SDS
Lame per seghetti alternativi adatte	588400 – 588551
Peso	2,2 kg
Movimento pendolare	4x
Particolarità	Potente, a LED
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Forma	A forma di asta
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Sega

## Accessori

Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T318A	588400 T318A
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T127D	588400 T127D
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118B	588400 T118B
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118AHM	588400 T118AHM
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118AF	588400 T118AF
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T318B	588400 T318B
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118A	588400 T118A