


Garant**Lamiere forate posteriori, Adatte per la lunghezza del piano di lavoro:
2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920365 2000
GTIN	4062406224783
Classe articolo	91S

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera di acciaio profilata, □ da 9×9 mm con passo da 37 mm.

Per il fissaggio sulla parte posteriore delle postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza per carichi leggeri. Le lamiere forate vengono avvitate sul lato interno delle traverse posteriori.

Per:

Tavoli di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza per carichi leggeri n. art. 920301 – 920306.

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016.

Descrizione tecnica

Profondità	70 mm
Larghezza	1745 mm
Altezza	334 mm
Peso	9,5 kg
Spessore del materiale	1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Parete dorsale