

**Garant****Elica per pulizia, Ø Alette: 260**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	358950 260
GTIN	4062406229412
Classe articolo	31E

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Struttura solida.**
- **Apertura e chiusura delle alette tramite la velocità prodotta dalla rotazione del mandrino.**
- **Alette con estremità evidenziate per garantire una migliore visibilità.**
- **Per l'inserimento in qualsiasi sistema portautensili con passaggio interno del lubrorefrigerante.**

Avviare la macchina a 2000 giri/min e aumentare lentamente il numero di giri a 5000 giri/min - 8000 giri/min.

### Vantaggi:

- **Pulisce efficacemente elementi di serraggio, pezzi e banchi macchina.**
- **Rimuove gli accumuli di trucioli ed elimina le tasche d'acqua.**
- **Il perfetto complemento per i processi di lavoro automatizzati.**

### Accessori speciali:

Elica per pulizia di ricambio n. art. 358951 1 e 4.

## Descrizione tecnica

Ø Gambo	20 mm
Campo del numero di giri	5000 - 8000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Elica per pulizia

---

## Accessori

Elica per pulizia di ricambio Modello 1	358951 1
Elica per pulizia di ricambio Modello 4	358951 4
Set molle di ricambio 4 pz. 4	358953 4