

Garant**Testa a innesto portabit, tipo a cricchetto reversibile, Portabits: 1/4pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657932 1/4
GTIN	4062406229641
Classe articolo	61E

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

Cricchetto reversibile per serraggio orario e antiorario.**Uso:**

Per l'alloggiamento di bit con attacco esagonale secondo DIN ISO 1173, C 6,3 ed E 6,3 (1/4 pollice).

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l'interasse delle teste a innesto e allinearle con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l'uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l'interasse!

Il carico ammissibile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche è limitato alla loro apertura e può essere inferiore alla capacità della chiave dinamometrica.

Descrizione tecnica

Larghezza b	17,5 mm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Capacità di carico permanente	15 Nm
Numero di denti	60
Portabits	1/4 pollici
Attacco	9×12 mm
Interasse S	17,5 mm
Altezza h	12,4 mm
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Cricchetto reversibile	sì
Utensile con funzione cricchetto	sì
Tipo di prodotto	Testa a innesto portabit, tipo a cricchetto reversibile