

**Garant**
**Chiave a cricchetto quadrupla "4 in 1", Modello: 21-27**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614847 21-27
GTIN	4062406229917
Classe articolo	61B

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Angolo di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

**Descrizione tecnica**

Altezza massima anello $h_2$	30 mm
Ø Massimo anello D1	40 mm
Altezza massima anello $h_1$	26 mm
Apertura $a_4$	27 mm
Apertura $a_1$	21 mm
Dimensione apertura	metrica
Apertura $a_3$	24 mm
Apertura $a_2$	22 mm
Lunghezza complessiva L	275 mm
Ø Massimo anello D2	52 mm
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Cricchetto reversibile	sì
Tipo di prodotto	Chiave