

Riscaldatore a induzione iDuctor Power W2300, Modello: W2300KIT_B



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078332 W2300KIT_B
GTIN	8718868455062
Classe articolo	03S

Descrizione

Esecuzione:

iDuctor Power+ W2300 è uno strumento a induzione portatile con una potenza di 2300 Watt. Permette di riscaldare e rimuovere in totale sicurezza i componenti meccanici ferrosi più grandi e pesanti, senza generare fiamme libere. Bobine flessibili disponibili in diverse lunghezze.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Descrizione tecnica

Altezza	130 mm
Lunghezza	490 mm
Serraggio	230 V
Larghezza	390 mm
Potenza fornita	2300 W
Campo delle frequenze	50 - 60 Hz

Grado di protezione IP	IP 20
Alimentazione	Alimentazione di rete
Peso	4 kg
Tipo di prodotto	Riscaldatore a induzione