

**Mandrino a pinza ER Forma AD, BT 50 A = 100, per Dim. pinza ER: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302827 40
GTIN	4062406230319
Classe articolo	32A

Descrizione**Esecuzione:**

Coni interni ed esterni rettificati.

- **Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min⁻¹.**
- **Ghiera di serraggio di precisione di alta qualità.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma **DIN 6499 – forme A e B.**

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881 – 309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 – 309745 o n. art. 613300.

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	63 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Chiave di serraggio ER	40
Campo di serraggio	3 - 26 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio	40

Ø Attacco D ₁	3-26 mm
Adattatore	BT 50 A = 100
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	AD
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 40	309680 40
---	-----------