

**Mandrino portautensili Forma AD, BT 50 A = 100, Ø di serraggio D1: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302667 6
GTIN	4062406230388
Classe articolo	32A

**Descrizione****Esecuzione:**

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min<sup>-1</sup>.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Esterno D	25 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	6
Ø Attacco D <sub>1</sub>	6 mm
Adattatore	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	AD

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18.000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

---

## Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 6 mm	309900 6
---	----------