



## Tastatore di misura per interni per scanalature e intagli, Intervallo di misurazione: 8-12mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	435175 8-12
GTIN	2050001055705
Classe articolo	46D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Strumento di misura per interni che consente di misurare scanalature e gole fino a una profondità massima della scanalatura di 5 mm.

Tastatore a espansione ON con campo d'impiego fisso. Con spillo a cuneo in HM.

#### Nota:

Campo di misura fino a 530 mm su richiesta.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	8 - 12 mm
Diametro di introduzione	8 mm
Larghezza gola minima	1,2 mm
Massima profondità di misura	60 mm
Corsa di espansione massima	4 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Alesametro ad alta precisione per interni

