

NOVUS[®]**Sparachiodi a batteria, Denominazione originale prodotto: J214EA**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078409 J214EA
GTIN	4009729053683
Classe articolo	07E

Descrizione

Esecuzione:

Sparachiodi professionale facile da usare ed ergonomica per inserire con precisione graffette in filo metallico fine e piatto, nonché chiodi.

- **Sistema di caricamento dal basso per ricaricare in modo rapido e semplice.**
- **Arresto distanziatore per applicazione parallela di file di graffette.**
- **Regolazione della forza di percussione.**
- **Sblocco di sicurezza brevettato.**
- **Ottimo accesso anche nei punti più stretti.**
- **Finestrella d'ispezione per controllare la quantità rimanente di graffette.**

Pratica sparachiodi a batteria con superficie di presa soft touch. Protezione contro l'uso involontario per una maggiore sicurezza. Luce a LED per illuminare l'area di lavoro.

Fornitura:

Inclusi una batteria agli ioni di litio, caricatore e valigetta di trasporto.

Nota:

Batterie di ricambio adatte vedi n. art. 078408.

Descrizione tecnica

Profondità inserimento graffette max.	14 mm
---------------------------------------	-------

Denominazione originale prodotto	J-214
Tipo di graffetta adatto	E, A
Peso	2,7 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Sparachiodi

Accessori

Set di graffette a filo sottile 1200 o 600 pezzi Profondità inserimento graffette max. 14 mm	078418 14
Set di chiodi 1000 o 2600 pezzi Profondità inserimento graffette max. 14 mm	078419 14
Set di graffette a filo sottile 5000 pezzi Profondità inserimento graffette max. 8 mm	078417 8
Set di graffette a filo sottile 5000 pezzi Profondità inserimento graffette max. 10 mm	078417 10
Set di graffette a filo sottile 5000 pezzi Profondità inserimento graffette max. 6 mm	078417 6
Set di graffette a filo sottile 5000 pezzi Profondità inserimento graffette max. 14 mm	078417 14
Batteria agli ioni di litio Modello N1,3	078408 N1,3