

Scheda tecnica



Roditrice a batteria, Modello: 7132046



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078109 7132046
GTIN	4014586886688
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

- Roditrici flessibili con elevata maneggevolezza per lamiere sottili, trapezoidali, ondulate e profili.
- Molto economiche grazie all'elevata durata del punzone e della matrice.
- Sistema di cambio rapido QuickIN per la sostituzione rapida e senza utensili del punzone e della matrice.
- Direzione di lavoro regolabile senza utensili.

Roditrice a batteria per lamiere per l'uso mobile.

- Ottima maneggevolezza anche in condizioni di lavoro difficili grazie alla struttura leggera.
- Particolarmente adatte per lamiere trapezoidali fino a 1,3 mm di spessore e nervature profonde fino a 85 mm.

Fornitura:

Inclusa valigetta **senza** batteria e **senza** caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073832 e n. art. 073845.

Descrizione tecnica

Raggio della curva più piccola	30 mm
--------------------------------	-------

Scheda tecnica

Tensione batteria	18 V
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto	ABLK 1.6E
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Peso	2,1 kg
Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm ²	0,7 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Larghezza taglio	5 mm
Velocità di taglio	1,9 m/min
Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm ²	1,6 mm
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Roditrici

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/078109-7132046>