

**Cesoia a batteria /per intagli / lamiera, Modello: 7130046****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078100 7130046
-----------------	----------------

GTIN	
------	--

Classe articolo	03F
-----------------	-----

**Descrizione****Esecuzione:**

Cesoia a batteria per lamiera per l'uso mobile.

Cesoia per lamiera.

- **Ottimo taglio curvo con ridotta deformazione della lamiera.**
- **Confortevole e rapida durante la rifilatura e il taglio.**
- **Per lamiere fino a 800 N/mm<sup>2</sup> e acciai inossidabili.**
- **Lama riutilizzabile quattro volte: taglio pulito e senza sbavature a costi ridotti.**

**Fornitura:**

Inclusa valigetta **senza** batteria e **senza** caricabatterie.

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073832 e n. art. 073845.

**Descrizione tecnica**

Larghezza taglio	0 mm
------------------	------

Tensione batteria	18 V
-------------------	------

Imballaggio	Valigetta di trasporto
-------------	------------------------

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Peso	2 kg
Velocità di taglio	5 - 8 m/min
Numero di corse	4000 min <sup>-1</sup>
Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Raggio della curva più piccola	15 mm
Denominazione originale prodotto	ABLS 18 1.6E
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Cesoia per lamiera

## Accessori

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073837 FE18
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073835 FE18