

KÄRCHER**Aspiratore industriale, Denominazione originale prodotto: IVR-L100TC****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|-------------------|
| Numero d'ordine | 078522 IVR-L100TC |
| GTIN | 4054278275840 |
| Classe articolo | 07D |

Descrizione**Esecuzione:**

Aspiratore industriale adatto per l'aspirazione e la separazione di **refrigeranti, emulsioni lubrificanti, acqua o olio con sostanze solide (per es. trucioli metallici)**.

- **Materiali di alta qualità e saldature robuste aumentano la durata della macchina.**
- **Cavo di rete resistente agli oli.**
- **Lo snodo di aggancio del tubo di aspirazione è girevole a 360°, in questo modo il tubo non si attorciglia.**
- **I liquidi si possono rimettere in circolo tramite un tubo di scarico.**

Aspiratore industriale da 2,4 kW a due motori con **telaio mobile ribaltabile** e **serbatoio da 100 litri**.

Fornitura:

Con telaio mobile ribaltabile e tubo flessibile di svuotamento con indicatore di livello. **Senza accessori. Per gli accessori adatti vedi n. art. 078524, 078529 e 078533.**

Nota:

Un'esecuzione con contenitore in acciaio legato da 100 litri è disponibile nel nostro eShop al n. art. 078522 Dim. IVR-L100DP.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Classe polveri – aspiratore | L |
| Classe polveri – aspiratore | L |
| Diametro nominale raccordo | DN50 mm |
| Potenza assorbita | 2400 W |
| Larghezza | 660 mm |
| Peso | 58 kg |
| Portata d'aria | 148 l/s |
| Depressione | 230 mbar |
| Denominazione originale prodotto | IVR-L 100/24-2 Tc |
| Volume del serbatoio | 100 l |
| Rumorosità | 68 dB(A) |
| Altezza | 1320 mm |
| Lunghezza | 840 mm |
| Lunghezza cavo | 6 m |
| Numero di turbine | 2 |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Tipo di prodotto | Aspiratori solidi / liquidi |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Accessori per aspirazione di liquidi e trucioli Diametro nominale raccordo DN50 | 078529 DN50 |
| Cestino per trucioli Volume 40 l | 078524 40 |