

 steinel**Dispositivo soffiante aria calda, Modello: 351601****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078321 351601
GTIN	4007841351601
Classe articolo	07E

Descrizione**Esecuzione:**

Termosoffiatore HG 2520 EKF di alta qualità a pistola per applicazioni professionali con valigetta di trasporto. Regolazione elettronica con controllo continuo della portata d'aria.

- **Cavo di collegamento di facile sostituzione.**
- **Riscaldamento in ceramica intercambiabile, ca. 800 ore di durata.**
- **Pressione dell'aria fino a 4000 Pa.**
- **Impostazione della temperatura da 50 a 700 °C tramite joystick.**
- **Regolazione della portata d'aria da 150 a 500 l/min.**
- **Protezione contro il riavvio.**
- **Stadio di raffreddamento.**
- **Display LCD e indicatore di calore residuo.**

Uso:

Per saldare e risagomare materie plastiche, calettare a caldo, rimuovere vernice, brasare, asciugare e scongelare.

Descrizione tecnica

Peso	840 g
Portata d'aria	150 - 500 l/min

Denominazione originale prodotto	HG 2520 EKF
Temperatura dell'aria	50 - 700 °C
Potenza assorbita	2300 W
Imballaggio	Transportkoffer
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Heissluftbläser

Accessori

Scanner termico HG Scan PRO Modello 007690	078325 007690
Scanner termico HG Scan PRO Modello 007553	078325 007553
Scanner termico HL Scan Modello 014919	078326 014919