

**Scanner termico HG Scan PRO, Modello: 007690****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078325 007690
GTIN	4007841007690
Classe articolo	07E

Descrizione**Esecuzione:**

Scanner termico per il rilevamento della temperatura sulla superficie del pezzo mediante misurazione a infrarossi. Determinazione ideale della distanza tramite laser. Segnalazione acustica e ottica in caso di superamento della temperatura ottimale. Impostazione a passi di 10 °C.

HG Scan PRO con scambio dati intelligente tra lo scanner termico e il termosoffiatore.

Alimentazione tramite termosoffiatore.

Pieno controllo della temperatura nei lavori con pezzi termosensibili. HG Scan PRO rileva la temperatura della superficie del pezzo tramite misurazione a raggi infrarossi. Determinazione ideale della distanza tramite laser. Segnalazione acustica e ottica in caso di superamento della temperatura ottimale in eccesso o in difetto. Intervallo di rilevamento della temperatura: 0 - 300 °C, impostazione a passi di 10 °C.

Per:

Termosoffiatore HG 2520 E.

Descrizione tecnica

Peso	85 g
Intervallo di rilevamento della temperatura	0 - 300 °C
Per	HG 2520

Alimentazione

Alimentazione di rete

Tipo di prodotto

Scanner temperatura