

Mitutoyo**Calibri a corsoio, Intervallo di misurazione: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412101 200
GTIN	4946368110189
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Graduazione fine e ad alto contrasto.

Vite di bloccaggio superiore.

Superfici di contatto rettificate.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Descrizione tecnica

Risoluzione	1/128 pollici
Taratura	A1
Risoluzione	1/20 mm
Risoluzione	0,05 mm
Intervallo di misurazione	200 mm
Lunghezza dei becchi	50 mm
Risoluzione	mm/pollici
Imballaggio	Astuccio
Lunghezza punte a croce	20,5 mm
Norma	ISO 13385
Peso	180 g

Asta di profondità	angolare, 3,7×1,4
Asta di profondità	sì
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm
Scala cromata	sì
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Guida	Guide di scorrimento rialzate
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Base per asta di profondità, in metallo con 2 viti	412120
--	--------