

Mitutoyo**Calibri a corsoio, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412101 300
GTIN	4946368110196
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Graduazione fine e ad alto contrasto.

Vite di bloccaggio superiore.

Superfici di contatto rettificate.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Descrizione tecnica

Lunghezza punte a croce	22 mm
Intervallo di misurazione	300 mm
Imballaggio	Astuccio
Risoluzione	mm/pollici
Risoluzione	1/20 mm
Risoluzione	1/128 pollici
Taratura	A1
Risoluzione	0,05 mm
Lunghezza dei becchi	64 mm
Norma	ISO 13385
Peso	355 g

Asta di profondità	angolare, 3,7×1,4
Asta di profondità	sì
Scostamento di misura E MPE	±0,08 mm
Scala cromata	sì
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Guida	Guide di scorrimento rialzate
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300

Accessori

Base per asta di profondità, in metallo con 2 viti	412120
Astuccio in plastica Modello MS300	412470 MS300