

Mitutoyo**Calibro a corsoio digitale IP67, Intervallo di misurazione: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412623 200
GTIN	4946368693989
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale con tecnologia ABSolute e display ampliato per facilitare la lettura. Insensibile ad acqua, olio e polvere. Grazie al ridotto consumo energetico, 18000 h di impiego continuo con una batteria (Dim. 300: 5000 h). Lo strumento si accende automaticamente e si spegne dopo circa 20 minuti dall'ultimo utilizzo.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Descrizione tecnica

Asta di profondità	angolare, 3,7×1,4
Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Taratura	A1
Norma	ISO 13385
Asta di profondità	sì
Lettura	0,01 mm
Spegnimento automatico	sì
Durata batterie	15000 h
Lunghezza dei becchi	50 mm

Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,02$ mm
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Base per asta di profondità, in metallo con 2 viti	412120