

Mitutoyo**Calibro a corsoio digitale IP67 con uscita dati, Intervallo di misurazione: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412628 200
GTIN	4946368694009
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale con tecnologia ABSolute e display ampliato per facilitare la lettura. Insensibile ad acqua, olio e polvere. Grazie al ridotto consumo energetico, 18000 h di impiego continuo con una batteria (Dim. 300: 5000 h). Lo strumento si accende automaticamente e si spegne dopo circa 20 minuti dall'ultimo utilizzo.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo di allacciamento (avvitabile) n. art. 497085.

Descrizione tecnica

Norma	ISO 13385
Durata batterie	15000 h
Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Lunghezza dei becchi	50 mm
Spegnimento automatico	sì
Lettura	0,01 mm
Asta di profondità	sì

Asta di profondità	angolare, 3,7×1,4
Taratura	A1
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,02 mm
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

Accessori

Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497085 USB2
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497085 D2
Base per asta di profondità, in metallo con 2 viti	412120
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1	497085 D1
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965

Trasmettitori Modello S11E	498966 S11E
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975