

**Mitutoyo****Calibro a corsoio digitale IP67 con asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412624 150
GTIN	4946368694030
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale con tecnologia ABSolute e display ampliato per facilitare la lettura. Insensibile ad acqua, olio e polvere. Grazie al ridotto consumo energetico, 18000 h di impiego continuo con una batteria (Dim. 300: 5000 h). Lo strumento si accende automaticamente e si spegne dopo circa 20 minuti dall'ultimo utilizzo.

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

**Descrizione tecnica**

Asta di profondità	sì
Taratura	A1
Lunghezza dei becchi	40 mm
Norma	ISO 13385
Spegnimento automatico	sì
Lettura	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Durata batterie	15000 h

Asta di profondità	Ø 1,9
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,02 mm
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Base per asta di profondità, in metallo con 2 viti	412120