



## Smerigliatrice angolare, Modello: AG10-115EK



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077103 AG10-115EK
GTIN	4002395260867
Classe articolo	03M

### Descrizione

#### Esecuzione:

Leggera e potente **smerigliatrice angolare a una mano da 115 mm in forma compatta e maneggevole**, testata ingranaggi girevole in passi di 90°, regolazione rapida del carter, albero M14.

Motore **1000 W**, bloccaggio dell'albero portamola, protezione contro il riavvio.

#### Fornitura:

Inclusi Carter di protezione, set di serraggio e manopola supplementare.

### Descrizione tecnica

Potenza assorbita	1000 W
Vibrazione massima a norma EN	8,3 m/s <sup>2</sup>
Denominazione originale prodotto	AG10-115EK
Peso	2,1 kg
Blocco contro il riavvio	sì
Profondità massima di taglio	28 mm
Ø Massimo disco	115 mm
Campo del numero di giri	11000 min <sup>-1</sup>
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

