

**Smerigliatrice angolare GWS, Modello: 7-125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077109 7-125
GTIN	3165140823715
Classe articolo	03C

**Descrizione****Esecuzione:**

**Smerigliatrice angolare compatta maneggevole** con piccola circonferenza di presa.

- **Motore da 720 Watt con solo 1,9 kg di peso, ingressi aria ottimizzati (raffreddamento diretto) per una lunga durata, protezione contro il riavvio.**
- **Circonferenza di presa minima (176 mm) rispetto alle altre smerigliatrici angolari della stessa classe di potenza; lavori anche in punti stretti grazie alla testa ingranaggi piatta.**

**Fornitura:**

Incluso carter antitorsione, impugnatura supplementare.

**Descrizione tecnica**

Potenza assorbita	720 W
Denominazione originale prodotto	GWS 7-125
Particolarità	Piccola circonferenza di presa
Vibrazione massima a norma EN	6,5 m/s <sup>2</sup>
Blocco contro il riavvio	sì
Peso	1,9 kg
Ø Massimo disco	125 mm
Profondità massima di taglio	34 mm

Campo del numero di giri	11000 min <sup>-1</sup>
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari