

**Smerigliatrice angolare GWS, Modello: 19-125CI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077109 19-125CI
GTIN	3165140838375
Classe articolo	03C

**Descrizione****Esecuzione:**

**Potente smerigliatrice angolare da 1900 W per la massima produttività e la miglior protezione dell'utilizzatore**

- **Lunga durata grazie ai motori con raffreddamento diretto, protezione contro i sovraccarichi, e maggiore durata delle spazzole a carboncini.**
- **Buona maneggevolezza grazie al corpo leggero con superficie morbida per una tenuta sicura.**
- **Impugnatura supplementare Vibration Control con riduzione delle vibrazioni del 40% per lavorare senza affaticarsi (EN 60745).**
- **Massima protezione dell'utilizzatore mediante kickback stop, protezione contro il riavvio, carter antitorsione e riduzione delle vibrazioni.**

**Fornitura:**

Incluso carter antitorsione, impugnatura supplementare.

**Descrizione tecnica**

Potenza assorbita	1900 W
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s <sup>2</sup>
Denominazione originale prodotto	GWS 19-125 CI
Kickback-stop	sì

Profondità massima di taglio	34 mm
Ø Massimo disco	125 mm
Blocco contro il riavvio	sì
Particolarità	Potenza max.
Peso	2,4 kg
Campo del numero di giri	11500 min <sup>-1</sup>
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari