

**Smerigliatrice angolare, Modello: 722213****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 077111 722213 |
| GTIN | 4014586883496 |
| Classe articolo | 03F |

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrice angolare compatta FEIN Ø 125 mm.

- **Motore robusto e potente per l'impiego quotidiano.**
- **Elevata protezione dell'utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all'impugnatura antivibrazioni.**
- **Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all'utilizzo).**
- **Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.**

Con numero di giri variabile, ideale per la lavorazione di acciaio legato.

Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

Denominazione originale prodotto: WSG 17-70 INOX

Potenza assorbita: 1700 W

Numero max. giri: 2700 – 8500 min⁻¹

Ø max. disco: 125 mm

Profondità max. di taglio: 31 mm

Peso: 2,4 kg

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Dispositivo di uomo morto | no |
| Blocco contro il riavvio | sì |
| Peso | 2,4 kg |
| Numero max. giri | 2700 – 8500 min ⁻¹ |
| Potenza assorbita | 1700 W |
| Vibrazione massima a norma EN | 5 m/s ² |
| Particolarità | Numero di giri variabile |
| Ø max. disco | 125 mm |
| Profondità max. di taglio | 31 mm |
| Denominazione originale prodotto | WSG 17-70 INOX |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |