

AEG

Smerigliatrice angolare, Modello: WS10-125S



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077121 WS10-125S
GTIN	4002395151202
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

AEG – smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm. Potente ed ergonomica **smerigliatrice angolare compatta.**

- **Bloccaggio di sicurezza dell'albero portamola.**
- **Cavo di allacciamento da 4 m.**
- **Cuscinetti e interruttore con protezione antipolvere.**
- **Testata ingranaggi girevole a passi di 90° per uso con mano sinistra o destra.**
- **Blocco contro il riavvio.**

Smerigliatrice angolare da 1000 W / Ø 125 mm.

Fornitura:

Impugnatura, carter, dado di serraggio.

Nota:

Tutte le smerigliatrici angolari compatte dotate di interruttore con arresto senza funzione di sicurezza "uomo morto".

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	1000 W
Peso	2,4 kg
Profondità massima di taglio	32 mm
Dispositivo di uomo morto	no

Ø Massimo disco	125 mm
Blocco contro il riavvio	sì
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s ²
Denominazione originale prodotto	WS10-125S
Particolarità	M14
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero massimo giri	11500 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

Accessori

Carter di protezione per WS-125 Modello GUARD-125	077122 GUARD-125
---	------------------