

AEG

Smerigliatrice angolare, Modello: WS13125SXE



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077121 WS13125SXE
GTIN	4002395151271
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

AEG – smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm. Potente ed ergonomica **smerigliatrice angolare compatta.**

- **Bloccaggio di sicurezza dell'albero portamola.**
- **Cavo di allacciamento da 4 m.**
- **Cuscinetti e interruttore con protezione antipolvere.**
- **Testata ingranaggi girevole a passi di 90° per uso con mano sinistra o destra.**
- **Blocco contro il riavvio.**

Smerigliatrice angolare da 1300 W / Ø 125 mm, regolazione elettronica costante con limitazione del numero di giri a vuoto e protezione contro i sovraccarichi. Ghiera **FIXTEC** inclusa.

Fornitura:

Impugnatura, carter, dado di serraggio.

Nota:

Tutte le smerigliatrici angolari compatte dotate di interruttore con arresto senza funzione di sicurezza "**uomo morto**".

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	7,5 m/s ²
Peso	2,4 kg
Ø Massimo disco	125 mm

Particolarità	M14, FIXTEC
Profondità massima di taglio	32 mm
Denominazione originale prodotto	WS13125SXE
Blocco contro il riavvio	sì
Dispositivo di uomo morto	no
Potenza assorbita	1300 W
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero massimo giri	2600 - 11000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

Accessori

Carter di protezione per WS-125 Modello GUARD-125	077122 GUARD-125
---	------------------