



## Smerigliatrice angolare GWS, Modello: 26-230LVI



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077153 26-230LVI
GTIN	3165140660570
Classe articolo	03C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare da 230 mm:

- motore potente con Constant Electronic, avvio dolce e limitazione della corrente di avviamento.
- Massima protezione dell'utilizzatore grazie all'impugnatura Vibration-Control principale e supplementare, KickBack Stop e protezione contro il riavvio.
- Maniglia a staffa girevole per rettifica e taglio ottimali.
- Ghiera di serraggio rapido SDS e bloccaggio dell'albero portamola.

Motore da **2600 W**, interruttore PROtection a spegnimento immediato dopo il rilascio.

#### Fornitura:

Incluso carter e impugnatura supplementare.

Inclusa ghiera di serraggio rapido SDS.

Denominazione originale prodotto: GWS 26-230 LVI

Potenza assorbita: 2600 W

Numero max. giri: 6.500 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco: 230 mm

Profondità max. di taglio: 69 mm

Peso: 5,6 kg

### Descrizione tecnica

Blocco contro il riavvio	sì
Potenza assorbita	2600 W

Numero max. giri	6.500 min <sup>-1</sup>
Kickback-stop	sì
Profondità max. di taglio	69 mm
Peso	5,6 kg
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s <sup>2</sup>
Ø max. disco	230 mm
Avvio dolce	sì
Particolarità	Impugnatura a staffa girevole, interruttore PROtection
Denominazione originale prodotto	GWS 26-230 LVI
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari