

Garant**Valigetta portautensili per assistenza tecnica, vaschetta interna e pannelli portautensili****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	692810
GTIN	4045197806321
Classe articolo	61G

Descrizione**Esecuzione:**

I gusci della valigia in policarbonato sono realizzati con un processo a iniezione. I vantaggi del policarbonato sono l'elevata resistenza all'urto, la solidità, la rigidità e la durezza in un ampio range di temperatura. Telaio in alluminio con angolari antiurto in plastica, chiusura a combinazione e bloccaggio del coperchio della valigetta.

Dotazione interna per dimensione interna altezza 150 mm:

1 vaschetta con divisori e piano di copertura con 12 elastici doppi. 2 divisori trasversali, 6 separatori regolabili e 10 scatole nella vaschetta interna. 1 pannello portautensili con 9 alloggiamenti in tessuto e portautensili autobloccante sul lato anteriore e posteriore.

Descrizione tecnica

Dimensione interna altezza	150 mm
Peso	4,6 kg
Dimensione interna lunghezza	435 mm
Dimensione interna larghezza	275 mm

Materiale	PC
Modalità di conservazione dell'utensile	Alloggiamenti
Modalità di conservazione dell'utensile	Portautensili autobloccante
Portata valigetta	35 kg
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Tipo di prodotto	Sistema di trasporto per utensili

Accessori

Tappetino di protezione	692800
Set di scatole per 1/2 vaschetta interna (10 scatole di 4 dimensioni diverse)	692855
Pannello portautensili con 9 alloggiamenti in tessuto e portautensili autobloccante	692845
Set di divisori per vaschetta con divisori completa (3 divisori trasversali, 12 tramezzi)	692852
Pannello portautensili con 6 alloggiamenti in tessuto e portautensili autobloccante	692847
Set di divisori per 1/2 vaschetta interna (2 divisori trasversali, 6 separatori regolabili)	692850
Cintura per valigetta con chiusura a combinazione TSA (140x5 cm)	692860