

FLEX**Satinatrice TRINOX FLEX, Modello: BSE14-3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077751 BSE14-3
GTIN	4030293187177
Classe articolo	03S

Descrizione**Esecuzione:**

Satinatrice TRINOFLEX BSE 14-3 100 ad elevata potenza con regolazione elettronica costante.

- **Preselezione del numero di giri e mantenimento di un numero di giri costante tramite dinamo tachimetriche.**
- **Avvio dolce, protezione contro i sovraccarichi e blocco contro il riavvio dopo interruzione di corrente.**
- **Il modulo elettronico colato previene i danni dovuti alla polvere.**

Uso:

Per satinare, lucidare, spazzolare, levigare, togliere la ruggine e sbavare. Per rulli di supporto vedi articoli 56 8570 2IN1 e 56 8575 AIR.

Fornitura:

Satinatrice BSE14-3 100, 1 attacco mola a nastro per satinatura BS100.

Denominazione originale prodotto: BSE 14-3 100

Potenza assorbita: 1400 W

Campo del numero di giri: 1000 - 3500 min⁻¹

Portautensile: 19

Lunghezza utensile di lucidatura: 100 mm

Ø massimo utensile di lucidatura: 125 mm

Descrizione tecnica

Portautensile	19
---------------	----

Denominazione originale prodotto	BSE 14-3 100
Campo del numero di giri	1000 - 3500 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	0 m/s ²
Lunghezza utensile di lucidatura	100 mm
Potenza assorbita	1400 W
Ø Massimo utensile di lucidatura	125 mm
Peso	2,9 kg
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Satinatrice

Accessori

Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm Grana 180	568538 180
Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm Grana 120	568538 120
Rullo Ø 100×100 mm Modello AIR	568577 AIR
Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm Grana 280	568535 280
Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm Confronto granulometrico 280	568558 280
Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm Grana 80	568535 80
Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm Confronto granulometrico 180	568558 180
Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm Grana 240	568538 240
Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm Grana 120	568532 120
Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm Grana 40	568532 40
Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm Grana 280	568538 280
Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm Grana 600	568538 600
Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm Grana 80	568532 80
Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm Confronto granulometrico 100	568558 100
Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm Grana 120	568535 120

Anello di tela abrasiva Ø 100x100 mm Grana 60

568532 60