

**Sbavatrici e smussatrici, Modello: EKF300****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078121 EKF300
GTIN	4250187507229
Classe articolo	07E

Descrizione**Esecuzione:**

Smussatrice con avvio dolce e termostato di sicurezza in esecuzione compatta per la lavorazione di bordi diritti, raggi interni ed esterni nonché fori a partire da \varnothing 22 mm. La regolazione micrometrica consente di sbavare smussi leggeri nonché smussi larghi. Con testa migliorata per forze di taglio ridotte. Smusso 30° – larghezza in continuo 0 - 5 mm.

Fornitura:

Inclusa fresa, 3 inserti in **HM**, raccoglitrucioli n. art. 084520, valigetta di trasporto.

Nota:

È necessaria un'altezza del bordo del pezzo di almeno 2 mm per il rullo di guida.

Descrizione tecnica

Lunghezza	310 mm
Tensione di rete	230 V
Potenza assorbita	1500 W
Peso	4 kg

Numero massimo giri	6000 min ⁻¹
Altezza	295 mm
Denominazione originale prodotto	EKF300
Larghezza	138 mm
Smusso	30°
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Sbavatrici e smussatrici

Accessori

Set di 3 inserti in HM SHM 200per acciaio Modello SHM200	078128 SHM200
Programma di fresatura a 3 taglienti Modello ZFR300	078133 ZFR300
Vite di ricambio per inserto EKF Esecuzione SCREW	078127 SCREW