



## Radio a batteria/ad alimentazione di rete, Modello: M18JSR



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	073960 M18JSR
GTIN	4002395167753
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Radio da cantiere robusta, protetta contro gli spruzzi d'acqua (IP54) con alimentazione di rete o a batteria.

- **Attacco USB per il caricamento di dispositivi mobili.**
- **Ingresso AUX per il collegamento di riproduttori audio esterni.**
- **Orologio digitale LCD (incl. batterie).**
- **Funzionamento con batterie Milwaukee da 18 V o con tensione alternata compresa fra 220 e 240 V.**

Sistema audio ad alte prestazioni con sintonizzatore AM / FM.

- **Due altoparlanti con membrane passive creano un suono chiaro e forte con bassi intensi.**
- **Sintonizzatore digitale con 10 voci di memoria.**
- **La struttura robusta protegge la radio dagli schizzi d'acqua e dalla polvere nei cantieri.**
- **Vano per la custodia sicura del lettore MP3.**

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Incluso cavo di allacciamento, 2 batterie tampone, cavo di collegamento AUX, senza batterie.

### Descrizione tecnica

Interfaccia	Porta USB
Denominazione originale prodotto	M18JSR-0
Altezza	200 mm
Lunghezza	400 mm
Larghezza	400 mm
Tensione batteria	18 V
Peso	5 kg
Numero di batterie contenute	0
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo di prodotto	Radio

## Accessori

Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC