



## Punzonatrice idraulica a batteria con matrici, Modello: M18HKP-SET



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078252 M18HKP-SET
GTIN	4002395138920
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

FORCE LOGIC™ **Punzonatrice idraulica a batteria con 60 kN** di forza per fori fino a Ø 100 mm su acciaio da 3 mm o acciaio legato da 2,5 mm. La più compatta e leggera del mercato.

- **Con filettatura interna 3/4-16 UNF sull'apparecchio.**
- **Il sistema di cambio rapido con attacco senza utensili consente di applicare punzoni e matrici separatamente dall'utensile.**
- **Compatibile con gli accessori reperibili in commercio.**
- **Semplice allineamento grazie a matrici con mirino.**

#### Fornitura:

Caricabatterie M12-18C, valigetta di trasporto, cad. 1 vite di trazione 11,1 mm (7/16-20 UNF) e 19 mm (3/4-16 UNF), sistema di cambio rapido con attacco senza utensili, punzoni e matrici con filettatura UNF per dimensioni dei fori: M16, M20, M25, M32, M40.

#### Nota:

Per foratori per lamiera con filettatura metrica adatti n. art. 834000 e succ. (non Dim. 12,5) e viti di serraggio occorrenti n. art. 834070 vedi Gruppo prodotti 83.

### Descrizione tecnica

Diametro massimo	100 mm
Capacità batteria	2 Ah
Denominazione originale prodotto	M18HKP-201CA
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Profondità di punzonatura massima in acciaio	3 mm
Peso	2,3 kg
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Profondità di punzonatura massima in acciaio legato	2,5 mm
Tensione batteria	18 V
Forza di taglio	60 kN
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Punzonatrice

## Accessori

Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C