



## Lampada frontale a LED per l'industria, Denominazione originale prodotto: ISEO3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081477 ISEO3
GTIN	4029113560306
Classe articolo	04B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Potenti lampade frontali a LED **per l'industria** per uso professionale.

- **Testa orientabile e funzione di messa a fuoco graduale.**
- **Fascia fermacapelli lavabile e sostituibile.**

Lampada frontale di facile uso con tre modalità di luce e **LED rosso supplementare e senza riflessi con funzione lampeggiante**. Protezione contro i getti d'acqua pressurizzata IP X6.

#### Nota:

Sui prodotti della „serie i“ il produttore concede, solo in caso di registrazione online, una garanzia di 24 mesi. Alla pagina <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> è descritta la procedura di registrazione online.

Grado di protezione IP: IP X6

Grado di protezione IP: IP X6

Corrente di illuminazione livello 1: 100 lm

Corrente di illuminazione livello 2: 15 lm

Autonomia livello 1: 10 h

Autonomia livello 2: 40 h

Advanced Focus System (AFS): sì

### Descrizione tecnica

Distanza d'illuminazione	30 - 100 m
Tipo di batteria	Micro, AAA
Corrente d'illuminazione	15 - 100 lm

Advanced Focus System (AFS)	sì
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Peso	105 g
Smart Light Technology (SLT)	sì
In dotazione borsa a tracolla	sì
Denominazione originale prodotto	ISEO3
Numero di batterie contenute	3
Durata	10 - 40 h
Ø testa	29 mm
Rapid Focus	sì
Grado di protezione IP	IP X6
Zona ATEX	Nessuno
Composizione chimica	Alcaline manga.
ricaricabile	no
Illuminazione regolabile	no