



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 13 pezzi, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630068 6
GTIN	4062406230173
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 9 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Prolunghe: 2 pz. n. art. 632420 Dim. 50; 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633520 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632090 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Altezza: 47 mm

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 4-13 mm

Descrizione tecnica

Campo apertura bussola esagonale	4-13 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale

Numero pezzi	13
Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	257 mm
Larghezza	149 mm
Altezza	47 mm
Superficie	esecuzione cromata
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632420 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631020 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631020 5,5
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633520 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631020 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631020 13
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631020 7
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4	632090 1/4
Inserto in espanso rigido Per assortimento 630068	630324 630068
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631020 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631020 11
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 50 mm	632420 50
Box modulare Modello 2	630323 2
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631020 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631020 4