



## Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 43 pezzi, Numero pezzi: 43



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630038 43
GTIN	4062406230166
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

#### Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M20.

Per viti a esagono incassato con filettatura M4 – M18.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

#### Fornitura:

bussole con bocca esagonale da 1/4 pollice: 11 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Bussole con bocca poligonale da 1/2 pollice: 13 pz. n. art. 642120 Dim. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Bussole esagonali da 1/4 pollice: 3 pz. n. art. 631720 Dim. 3; 4; 5

Bussole esagonali da 1/2 pollice: 5 pz. n. art. 643220 Dim. 6; 8; 10; 12; 14

Impugnatura a T da 1/4 pollice: 1 pz. simile a n. art. 633029

Impugnatura a T da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641320 Dim. 295

Impugnatura da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632840 Dim. 1/4

Prolunghe da 1/4 pollice: 2 pz. n. art. 632420 Dim. 50; 150

Prolunghe da 1/2 pollice: 2 pz. n. art. 641020 Dim. 130; 255

Snodo cardanico da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633520 Dim. 1/4

Snodo cardanico da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641620 Dim. 1/2

Cricchetto da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632090 Dim. 1/4

Cricchetto da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 640190 Dim. 1/2  
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

## Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Chiave a bussola poligonale
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Campo apertura bussola poligonale	13-32 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Numero pezzi	43
Campo apertura bussola esagonale	4-13 mm
Campo apertura chiave esagonale	3-14 mm
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	507 mm
Larghezza	227 mm
Altezza	62 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

## Accessori

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631020 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631020 8
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633520 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631020 13
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631020 6
Inserto in espanso rigido Per assortimento 630038	630324 630038
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631020 7
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643220 12

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631020 5
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641020 255
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643220 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631020 11
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631020 4,5
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632420 150
Box modulare Modello 5	630323 5
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 4 mm	631720 4
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4	632090 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631020 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631020 5,5
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641620 1/2
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633029 116
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643220 14
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643220 6
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643220 10
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640190 1/2
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150	632840 150
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 5 mm	631720 5
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641020 130
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641320 295
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 3 mm	631720 3
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 50 mm	632420 50
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631020 9
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642120 16

Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642120 24
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642120 15
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642120 22
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642120 13
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 27 mm	642120 27
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642120 21
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 30 mm	642120 30
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642120 14
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642120 19
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642120 17
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 32 mm	642120 32
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642120 18