



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 17 pezzi, Modello: 6



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 630168 6 |
| GTIN | 4062406230180 |
| Classe articolo | 62A |

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. simile a n. art. 633029 Dim. 116

Portabussole con impugnatura: 1 pz. n. art. 632840 Dim. 150

Prolunghe: 1 pz. n. art. 632420 Dim. 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633520 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632090 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
| Numero pezzi | 17 |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici |
| Campo apertura bussola esagonale | 4-13 mm |
| Imballaggio | Astuccio di plastica ABS |
| Lunghezza | 257 mm |
| Larghezza | 149 mm |
| Altezza | 47 mm |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola |

Accessori

| | |
|--|---------------|
| Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 | 632840 150 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm | 631020 13 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm | 631020 5,5 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm | 631020 8 |
| Inserto in espanso rigido Per assortimento 630168 | 630324 630168 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm | 631020 11 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm | 631020 12 |
| Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm | 632420 150 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm | 631020 5 |
| Box modulare Modello 2 | 630323 2 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm | 631020 4 |
| Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm | 633029 116 |
| Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4 | 632090 1/4 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm | 631020 6 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm | 631020 4,5 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm | 631020 10 |
| Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4 | 633520 1/4 |

| | |
|--|----------|
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm | 631020 9 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm | 631020 7 |