



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 21 pezzi, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630268 6
GTIN	4062406230197
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Bussole con esagono esterno: 4 pz. n. art. 631720 Dim. 3; 4; 5; 6

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. simile a n. art. 633029 Dim. 116

Portabussole con impugnatura: 1 pz. n. art. 632840 Dim. 150

Anello filettato passa M65x2: 1 pz. n. art. 632420 Dim. 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633520 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632090 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Altezza: 47 mm

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 4-13 mm

Campo apertura chiave esagonale: 3-6 mm

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale	4-13 mm
Campo apertura chiave esagonale	3-6 mm
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	257 mm
Larghezza	149 mm
Altezza	47 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632420 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631020 8
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633029 116
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4	632090 1/4
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 3 mm	631720 3
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631020 13
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631020 7
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631020 12
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631020 10
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150	632840 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631020 11
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631020 4
Inserto in espanso rigido Per assortimento 630268	630324 630268
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631020 6

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631020 9
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631020 5,5
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 6 mm	631720 6
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633520 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631020 4,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631020 5
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 4 mm	631720 4
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 5 mm	631720 5
Box modulare Modello 2	630323 2