



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 29 pezzi, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630368 6
GTIN	4062406230203
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M8.

Per viti con impronta a croce Phillips con filettatura M2 – M6 e viti con intaglio con filettatura M2,5 – M5.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Bussole con esagono esterno: 4 pz. n. art. 631720 Dim. 3; 4; 5; 6

Bit, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. simili a n. art. 675200 Dim. 1; 2; 3

Bit, C 6,3, per viti con intaglio: 3 pz. simili a n. art. 675250 Dim. 4; 5,5; 8

Portalame bit: 1 pz. n. art. 676800 Dim. 4/4

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. simile a n. art. 633029

Portabussole con impugnatura: 1 pz. n. art. 632840 Dim. 150

Prolunghe: 1 pz. 75 mm

1 pz. n. art. 632420 Dim. 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633520 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632090 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Numero pezzi	29
Campo apertura bussola esagonale	4-13 mm
Campo apertura chiave esagonale	3-6 mm
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	257 mm
Larghezza	149 mm
Altezza	47 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 5,5 mm	675250 5,5
Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 8 mm	675250 8
Raccordo Modello 4/4	676800 4/4
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632420 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631020 11
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675200 3/25

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631020 10
Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 4 mm	675250 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631020 8
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150	632840 150
Inserto in espanso rigido Per assortimento 630368	630324 630368
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631020 13
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 5 mm	631720 5
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 4 mm	631720 4
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4	632090 1/4
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 6 mm	631720 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631020 12
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631020 5
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633520 1/4
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675200 2/25
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631020 5,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631020 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631020 6
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675200 1/25
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631020 4,5
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 3 mm	631720 3
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631020 7
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631020 9
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633029 116

Box modulare Modello 2

630323 2