



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 42 pezzi, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630329 6
GTIN	4062406230722
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M10.

Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 – M6, viti con intaglio con filettatura M2 – M4

e viti con poligono interno Torx® con filettatura M2,5 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 13 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bit, C 6,3, per esagono incassato: 4 pz. simili a n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6

Bit, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. simili a n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Bit, C 6,3, per viti Pozidriv: 3 pz. simili a n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Bit, C 6,3, per viti con intaglio: 3 pz. simili a n. art. 675250 Dim. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Bit, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: 7 pz. simili a n. art. 675340 Dim. TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. simile a n. art. 633029 Dim. 116

Portabussole con impugnatura: 1 pz. n. art. 632840 Dim. 150

Prolunghe: 2 pz. n. art. 632420 Dim. 50; 100

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633520 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632090 Dim. 1/4 a sbloccaggio rapido

Raccordo E 6,3: 1 pz. simile a n. art. 675020 Dim. 6,3K per bit C 6,3 da 1/4 pollice

Prolunga: 1 pz. codolo per bit E 6,3 – attacco quadro da 1/4 pollice

Raccordo per Bits: 1 pz. n. art. 676800, bussola quadra da 1/4 pollice - attacco per bit da 1/4 pollice

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Giravite esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonali
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Campo apertura chiave esagonale	3-6 mm
Numero pezzi	41
Campo apertura bussola esagonale	4-14 mm
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	357 mm
Larghezza	174 mm
Altezza	47 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Raccordo Modello 4/4	676800 4/4
	675310 1/25

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce /
Lunghezza complessiva 1/25 mm

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8 675340 TX8

Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo
esagonale 6,3K 675020 6,3K

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm 631020 11

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce /
Lunghezza complessiva 3/25 mm 675310 3/25

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce /
Lunghezza complessiva 2/25 mm 675310 2/25

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus
Esagono 3 mm 675240 3

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX40 675340 TX40

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm 631020 4,5

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a
croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm 675320 1/25

Inserto in espanso rigido Per assortimento 630329 630324 630329

Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido
Modello 1/4 632090 1/4

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25 675340 TX25

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus
Esagono 6 mm 675240 6

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm 631020 13

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 14 mm 631020 14

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm 631020 7

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm 631020 9

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX30 675340 TX30

Box modulare Modello 2 630323 2

Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 632840 150

Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116
mm 633029 116

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a
croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm 675320 3/25

Prolunga con sfera Modello 2	650005 2
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631020 4
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675320 2/25
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631020 8
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 100 mm	632420 100
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 4 mm	675240 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631020 10
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 50 mm	632420 50
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631020 12
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631020 5,5
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	675340 TX15
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631020 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631020 6
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	675340 TX10
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633520 1/4
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 5 mm	675240 5